



FD52BMN

Multimediakast vega D 2R. 48MOD. - volle deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	48
----------------	----

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	900 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal

Materiaal montageplaat	Metaal
------------------------	--------

Uitrusting

Materiaal montageplaat	Ja
------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----