



VR212PD

Kleinverteiler, IC², UPV, 2-reihig, 24 PLE, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 24

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 351 mm

Breite 308 mm

Tiefe 93 mm

Einbauhöhe 333 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 290 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP40

Sicherheit

Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----