




UDH2120170



Inngjutningsplattform/ dragbrunn stl 2, 428x428mm, h 120-170 mm, fötter

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	428 mm
Minimal puts höjd	120 mm
Höjdområde	120 - 170 mm
Nominell storlek	240 mm

Användningsförhållanden

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Nej
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja

Illustrationer | teckningar

