




UK240382



#### Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	240 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9120 - 9120 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	36
---	----

###### Ausstattung

Abnehmbare Abdeckung	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

###### Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

###### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

###### Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

##### Abbildungen | Zeichnungen

