




UK240382



Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x38mm staal

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	38 mm
Breedte	240 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9120 - 9120 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	36
--	----

Uitrusting

Afneembaar deksel	Ja
Aantal compartimenten	2 - 2

Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

