




UK240382



Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 2-komorový

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	38 mm
Šířka	240 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	9120 - 9120 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	36
---	----

Vybavení

Odnímatelný kryt	Ano
Počet oddílů	2 - 2

Instalace, montáž

Typ montáže podlahového instalačního systému	Montáž pod stěrku
--	-------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

