




UK240382



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2TM 240x38mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	38 mm
Πλάτος	240 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	9120 - 9120 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	36
---	----

Εξοπλισμός

Αφαιρούμενο κάλυμμα	Ναι
Αριθμός τμημάτων	2 - 2

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση του συστήματος εγκατάστασης στο δάπεδο	Κάλυψη με διάστρωση
---	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Μεταχείριση	Γαλβανιζέ

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

