



G44037035

**Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	1
---------------	---

**Kapazität**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Abmessungen**

Höhe	245 mm
Breite	305 mm
Tiefe	97 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Abbildungen | Zeichnungen**

