



UK240383

Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 38 mm |
| Breite | 240 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 9120 - 9120 mm ² |

Kapazität

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 36 |
|---------------------------------------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|--------------------|-------|
| Oberteil abnehmbar | Ja |
| Kammeranzahl | 3 - 3 |

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Bodeninstallationssystem Montage auf | Estrichüberdeckt |
|--------------------------------------|------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1.5 kN |
|--------------------------------------|--------|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

