



UK240383

Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	38 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	9120 - 9120 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	36
---	----

**Equipement**

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	3 - 3

**Installation, montage**

Système d'installation au sol montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN
---	--------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

