



UK240383

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 3-komorový

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Výška                 | 38 mm                       |
| Šířka                 | 240 mm                      |
| Délka                 | 2000 mm                     |
| Vnitřní průřez vodiče | 9120 - 9120 mm <sup>2</sup> |

##### Kapacita

|   |    |
|---|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 36 |
|---|----|

##### Vybavení

|                  |       |
|------------------|-------|
| Odnímatelný kryt | Ano   |
| Počet oddílů     | 3 - 3 |

##### Instalace, montáž

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ montáže podlahového instalačního systému | Montáž pod stěrku |
|--|-------------------|

##### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Ocel        |
| Povrch   | Pozinkované |

##### Podmínky použití

|  |        |
|--|--------|
| Svislé zatížení působící na malou plochu | 1,5 kN |
|--|--------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

##### Ilustrace a výkresy

