



WH25120307C

**kallysto.line ENC complet: Interrupteur S6 Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Beige
---------	-------

Code RAL	1015
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	92 x 92 mm
------------	------------

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Permutateur
---------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----