



WH27100207C



**kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S1(3+3) 2x lumin., Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Beige
---------	-------

Code RAL	1015
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	94 x 94 mm
------------	------------

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
-----------	--

Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1
---------------------	------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----