



29517009



#### LED-Signallicht RGB K.1 polarweiß, glänzend

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

###### Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

###### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

###### Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAUF über Taster Aufrufbar FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck

###### Geeignet für

Berker K.x
------------