



ZB33SEH25LS

Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feldig, ESA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

Anschluss

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

