



51019909

Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	81 mm
Breite	81 mm
Tiefe	47,50 mm
Einbautiefe	28,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschluss

Art der Lampenfassung	E10
-----------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

S.x/B.x	
---------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----