



51019909

Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	2 A
Trenutačna kontaktna struja	2 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	81 mm
Širina	81 mm
Dubina	47,50 mm
Ugrađena dubina	28,20 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Veza

Vrsta utičnice za lampe	E10
-------------------------	-----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Bez neonske svjetiljke
Promjena načina rada	Normalno otvoren kontakt
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----