



WH27100200C



### kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S1(3+3) 2x lumin., Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Identification

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

##### Connectivité

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de montage         | Fixation par vis |
| Avec fixation à griffes | Non              |

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 94 x 94 mm |
| Profondeur de montage                | 12 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm      |
| Diamètre                             | 60 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Raccordement

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Borne enfichable |
|---------------------------|----------------------------------|

##### Textes

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                                               |
| Éclairage            | Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle |
| Type de commutation  | Double interrupteur va-et-vient S1                                                 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|