



FT75E

**Schrank, univers, IP54, SK I, H1100 x B1300 x T275, 420 PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	7
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------