



M-MT6016

Porte modulaire 16UM IP40 120° 600x800 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	798 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----