



B01828



Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W

Caratteristiche tecniche

Serie

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza         | 60 mm                       |
| Larghezza       | 60 mm                       |
| Lunghezza       | 2000 mm                     |
| Sezione interna | 3070 - 3070 mm <sup>2</sup> |

Materiali

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001                   |
| Colore     | Bianco                 |

Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | Sì |
|--------------------------|----|

Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

Illustrazioni | Disegni

