



UK240282

**Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x28mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	28 mm
Breite	240 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	6720 - 6720 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	27
---	----

**Ausstattung**

Abnehmbare Abdeckung	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

**Installation, Montage**

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

