



UK240282

## ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2TM 240x28mm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	28 mm
Πλάτος	240 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	6720 - 6720 mm <sup>2</sup>

#### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	27
---	----

#### Εξοπλισμός

Αφαιρούμενο κάλυμμα	Ναι
Αριθμός τμημάτων	2 - 2

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση του συστήματος εγκατάστασης στο δάπεδο	Κάλυψη με διάστρωση
---	---------------------

#### Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Μεταχείριση	Γαλβανιζέ

#### Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

