



UK240283

### Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Hauteur                    | 28 mm           |
| Largeur                    | 240 mm          |
| Longueur                   | 2000 mm         |
| Section intérieure / utile | 6720 - 6720 mm² |

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 26 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

##### Équipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couvercle amovible      | Oui   |
| Nombre de compartiments | 3 - 3 |

##### Installation, montage

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Système d'installation pour montage au sol | Couvert d'une chape |
|--------------------------------------------|---------------------|

##### Matière

|            |           |
|------------|-----------|
| Matériau   | Acier     |
| Traitement | Galvanisé |

##### Conditions d'utilisation

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 1,5 kN |
|---------------------------------------------------|--------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Photos | dessins

