



1901100



BLA-100 Lichautomat REG i2Audio lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

3

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby

0,25 W

Spannung

Betriebsspannung über Bus

17 - 22 V

Werkstoff

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation

i2Audio

Anschluss

Leiterquerschnitt

0 - 0 mm²

Funktionen

Funktion

Schalten