



FT75S

## Schrank, univers, IP54, SK II, H1100 x B1300 x T275, 420 PLE

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

#### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

#### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------