



FP93W2N-L

Wandler-und Messchr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	400 - 400 V
Isolationsspannung U_i	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	200 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	0
---------------------------------	---

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

