



HR830

Toro rectangular tipo A dimensão 70x175mm

Características técnicas

Potência

Potência total dissipada em IN 0 W

Segurança

Índice de proteção IP IP41

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 4000 V

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim