




HR830

Trafo, rektangulär, 70x175 mm

Tekniska egenskaper

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0 W
--	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP41
---------------------	------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
-----------------------------------	--------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja