



WH27181004C

**kallysto.pro encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND/ Anthr.**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Anthracite |
| Code RAL              | 7024       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

#### Identification

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 94 x 94 mm |
| Profondeur de montage                | 14 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm      |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

#### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                         |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)           |
| Type de commutation  | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |