



FB9923049016

Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Type d'accessoires	Fond Couverture
--------------------	--------------------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Dimensions

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

FB 100x230	
------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

