



FB9923049016

#### Ângulo interior FB 99230

#### Características técnicas

##### Acessórios

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo de acessório | Base<br>Tampa |
|-------------------|---------------|

##### Modo de configuração

|                |         |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 90 - 90 |
|----------------|---------|

##### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 100 mm |
| Largura | 230 mm |

##### Materiais

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Material   | Policloreto de vinilo (PVC) |
| Tratamento | Sem tratamento              |
| Cor        | Branco trânsito             |
| Código RAL | 9016                        |

##### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP20 |

##### Normas

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

##### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

##### Adequado para

|            |  |
|------------|--|
| FB 100x230 |  |
|------------|--|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |