



B01853



#### Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 100x40 G

##### Caratteristiche tecniche

###### Serie

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza         | 40 mm                       |
| Larghezza       | 100 mm                      |
| Lunghezza       | 2000 mm                     |
| Sezione interna | 3240 - 3240 mm <sup>2</sup> |

###### Materiali

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 7030                   |
| Colore     | Grigio                 |

###### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

###### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

###### Equipaggiamento

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Numero di divisorie collegabili | 2  |
| Con pellicola protettiva        | Si |

##### Illustrazioni | Disegni

