




1901150



BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Installation, Montage

Montage auf Hutschiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

Spannung

Betriebsspannung über Bus 22 - 26 V

Abmessungen

Höhe 97 mm

Breite 35 mm

Tiefe 58 mm

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kunststoff

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 2Draht
i2Audio

Anschluss

Leiterquerschnitt 0 - 0 mm²

Funktionen

Funktion Schalten