



1901150



### BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

#### Technische Eigenschaften

##### Kapazität

Anzahl Module

2

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

##### Leistung

Leistungsaufnahme standby

0,20 W

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus

22 - 26 V

##### Abmessungen

Höhe

97 mm

Breite

35 mm

Tiefe

58 mm

##### Werkstoff

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
Kunststoff

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation

2Draht  
i2Audio

##### Anschluss

Leiterquerschnitt

0 - 0 mm<sup>2</sup>

##### Funktionen

Funktion

Schalten