



WH27181000C

kallysto.pro UP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-HAND / Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-HAND

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja