



FP03SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1550x800x205 mm

Características técnicas

Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 1550 mm |
| Anchura                    | 800 mm  |
| Profundidad                | 205 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1 mm    |

Seguridad

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Índice de protección IP   | IP44                            |
| Clase de protección       | Clase de aislamiento II         |
| Tipo de cerradura         | Bloqueo de barra<br>Sin bloqueo |
| Resistencia al impacto IK | IK09                            |

Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de sección en anchura             | 3 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 6 |

Instalación, montaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en                      | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |

Materiales

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Blanco puro                |
| Código RAL  | 9010                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

Equipo

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 10 |
|-----------------|----|

Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 2  |
| Número de bloqueos                 | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 250 A |
|----------------------------|-------|

Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|