



LNH2080M6

Pojistka nožová NH2C gG 690V 80A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH2C
-------------------	------

Charakteristika pojistek	gG
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	690 - 690 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	80 A
-----------------	------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,30 W
--	--------

Rozměry

Výška	150 mm
-------	--------

Šířka	39 mm
-------	-------

Hloubka	72,5 mm
---------	---------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----