



FWK95021009010

Goulotte anti-feu E6/E300 50x210mm L=0,75m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30 E60
-----------------------------	------------

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	300 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieure	204 mm
Section intérieure	9996 - 9996 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43
---	----

Matériau

Matériau	Plâtre Acier
Traitement de surface	Laqué

Équipement

Matériau de la gaine	Acier
----------------------	-------

Matériau

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

