



FWK95021009010

Goulotte anti-feu E6/E300 50x210mm L=0,75m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu

E30

E60

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu

4

Installation, montage

Perforation de socle

Oui

Dimensions

Hauteur

142 mm

Largeur

300 mm

Longueur

750 mm

Hauteur intérieure

49 mm

Largeur intérieur

204 mm

Section intérieure

9996 - 9996 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)

43

Matière

Matière

Plâtre

Acier

Traitement de surface

Laqué

Equipement

Matière de la gaine

Acier

Matière

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre

0

Peut être cloisonné

Oui

Nombre de cloisons clipsables

0

Avec film de protection

Non

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Illustrations | dessins

