



293410

BLC Treppenlicht-Impulseinsatz Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|--------------------|-----------|

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 22 mm |
|-------------|-------|

Texte

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | Mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|