



M-RG853020

**Standardschrank-plus IP55 850x2000x300 lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2000 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm

**Normen**

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreihbar	Ja
-----------------------	----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----