



FT74K

Schrank, univers, IP54, SK I, H1100 x B1050 x T275, 336 PLE, Klarsichttür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------