



FT74K

ENDELOKK FOR BRA70132 NATUREL. OBS! utgått

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1100 mm |
| Bredd                      | 1050 mm |
| Djup                       | 275 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 2 mm    |

**Säkerhet**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54                       |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass I          |
| Låstyp              | 3-sidig, 7 mm<br>Nyckellås |
| Slagtålighet IK     | IK10                       |

**Utrustning**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 4 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 8 |

**Installation, montering**

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montering                       | Infälld montering<br>Utanpåliggande montering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                                           |

**Material**

|          |         |
|----------|---------|
| Färg     | Ljusgrå |
| RAL-kod  | 7035    |
| Material | Stål    |

**Utrustning**

|             |   |
|-------------|---|
| Antal rader | 7 |
|-------------|---|

**Skydd, dörr**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 2   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

**Elektrisk ström**

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 630 A |
|-----------|-------|