



WH11100105C



**basico encastré complet: Interrupteur S1(3+3) Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Finition              | Brillant   |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Identification**

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Commandes et indicateurs**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur de montage                | 13 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm      |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Architecture**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Raccordement**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Borne de connexion |
|---------------------------|------------------------------------|

**Textes**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect             |
| Éclairage            | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
| Type de commutation  | Double interrupteur va-et-vient S1               |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|