



FT72S

Apparatdosa för CEE-uttag OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1100 mm |
| Bredd                      | 550 mm  |
| Djup                       | 275 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 2 mm    |

Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54               |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Låstyp              | Kvartsvarvs lås    |
| Slagtålighet IK     | IK10               |

Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 2 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 4 |

Installation, montering

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
|---------------------------------|-----|

Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Ljusgrå        |
| RAL-kod    | 7035           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

Utrustning

|             |   |
|-------------|---|
| Antal rader | 7 |
|-------------|---|

Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 630 A |
|-----------|-------|