



LFH6011009016

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm verkehrweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 110 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 5460 - 5460 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 23 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Werkstoff | PC-ABS |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9016 |
| Farbe | Verkehrsweiss |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 3 |
| Mit Kabelhalteklemme | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

