




1080190900

S.1/B.x - botão rotativ. estor.,branc mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	20 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

S.x/B.x	
---------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim