



85142124



Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

#### Tehničke karakteristike

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Napon

Nazivni napon 12 - 12 V

##### Materijali

Boja Aluminij

Obrada površine Baršunasto/pliš

Obrada Lakirano

Materijal Termoplastika

##### Kompatibilnost

Pogodno za žaluzine Ne

Prikladno sa prekidačem Da

Prikladno za dimer Da

##### Tekst

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da