



HIC425G

Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x125A

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V
---	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	100 kA
--	--------

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Nein
--------------------------	------

Geeignet für Verteilereinbau	Ja
------------------------------	----

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------